


ソフトハンド P-34VU/P-30VU

樹脂被覆

住宅向け手すり



二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(φ34、φ30)の選択ができます。



プレーン色 V



★は受注生産色です。
納期は別途ご相談ください。

最大荷重:垂直・水平590N(約60kgf)

この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが残る場合がありますが、はずれたり、割れたりしない範囲を示します。

ソフトハンド

I型		L型		出隅水平L型	入隅水平L型	V型	
P-34VU (φ34)	P-30VU (φ30)	P-34VU (φ34)	P-30VU (φ30)	P-34VU (φ34)	P-34VU (φ34)	P-34VU (φ34)	P-30VU (φ30)
I-40 I-80 I-50 I-90 I-60 I-100 I-70	I-40 I-70 I-50 I-80 I-60 I-100	L-6040 L-6060 L-7060 L-8060	L-6060 L-7060	LD-5050 LD-1010 LD-1515	LI-5050 LI-1010 LI-1515	VL-3030 VR-3030	VL-3030 VR-3030
▶ P.81	▶ P.82	▶ P.82	▶ P.82	▶ P.83	▶ P.83	▶ P.83	▶ P.84

室内 P-34VU I型

抗菌

縦使いOK

34

図面 ▶ P.97 | オプション ▶ P.100




■型番※は中間ブラケット付です。

品番	型番	A
P-34VU I型	I-40	400
	I-50	500
	I-60	600
	I-70	700
	I-80	800
	I-100*	1000

【仕様】

笠木/〈表層材〉半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形
〈芯材〉ステンレス鋼管 φ27.2
ブラケット・ブラケットカバー/樹脂成形品



トイレ

洗面

浴室

玄関まわり

ソフトハンド


付属部品以外の取付用ビス・アンカー等は製品に含まれません。別途ご用意ください。

取付手順

P-34VU(P-30VU)


※ L 型手すりは左右勝手が異なります。正しく施工してください。

① ブラケット受座の取付




下地 4.5mm のドリル穴を貫通させます。浴室などの水まわりには必ずシーリング剤を塗布してください。

② ブラケット受座の固定




ブラケット受座の十字ラインを垂直、水平にしてナットをレンチ等で締めつけ固定します。

③ 手すり本体の取付



ブラケットの受座に固定ナットを合わせ締め廻します。

④ ブラケットの固定




固定ナットを、板スパナで締めつけます。

下地別取付例

単位:mm


【合板+石膏ボード】

トイレ・洗面所




【角材+石膏ボード】

トイレ・洗面所




【鋼板+石膏ボード】

トイレ・洗面所




【強度の弱い壁面の場合(裏座金仕様)】

トイレ・洗面所




【RC+石膏ボード】

トイレ・洗面所




【RC+断熱材+石膏ボード】

トイレ・洗面所




【合板+石膏ボード+塩ビ鋼板】

浴室




【合板+アルミ・ポリエチレン複合板】

浴室




【合板+FRP】

浴室




【RC+モルタル+タイル】

浴室



【合板+フレキシブルボード+タイル】

浴室



【合板+ケイカル板+タイル】

浴室

